



## Vandretspændere til aftageligt håndgreb, med vandret fod, Type: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376617 4
GTIN	4020772094263
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sikring mod tab af trykskruer.

Kan kun anvendes sammen med nr. 376627.

Med vandret fod til fastgøring på montageplader osv.

#### Fordel:

Interferenskonturer undgås, fordi håndgrebet er let at fjerne.

#### Anvendelse:

**Til hurtig tilspænding og åbning ved fremstilling af seriedelev** eller til installation i specialopspændings-elementer. Egnet til fastspænding ved boring, rivalbearbejdning, slibning, bøjning, svejsning, montering osv.

Hulafstand e: 41 mm

Hulafstand f: 36 mm

Borings-Ø d: 8,5 mm

Spændehøjde L<sub>2</sub>: 45 mm

Holdekraft P1: 2000 N

Holdekraft P2: 3000 N

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	191 mm
------------	--------

Holdekraft P2	3000 N
Holdekraft P1	2000 N
Hulafstand f	36 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	45 mm
Borings-Ø d	8,5 mm
Hulafstand e	41 mm
Hel højde	75 mm
Trykskrue	M8×65 mm
Type	6837M
Produkttype	Hurtigspænder