

HOLEX®**VBMT 160404 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261256 HBX020
GTIN	4045197766649
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VBMT 160404 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020
Spånbrøder: PM
Skæredybde a_p : 0,1 - 2,75 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HBX020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Spånbrøder	PM
Skæredybde a_p	0,1 - 2,75 mm
Skærebetingelse	Let afbrudt

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknýtning	neutral