

HOLEX®**VBMT 160404 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

VBMT 160404 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,1 - 2,75 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	Let afbrudt
Skæredybde a_p	0,1 - 2,75 mm
Primær anvendelse	M
Type	HBX130
Spånbryder	MM

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærehoved
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærholder
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknýtning	neutral