


Garant**SNMM 120412, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251386 HB7020
GTIN	4045197766809
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	2 - 12 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spånryder	SR
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,4 - 1,2 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMM 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning