

Garant**HM-skrubfræser med indvendig køling, DLC, Ø d11 DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	205336 6
GTIN	4045197767264
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:****Mål som DIN 6527.****Rund rouletteringsprofil.****Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.****Med indvendig køling.**Med **DLC-belægning sp²** af nyeste generation.**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D _s	6 mm
Skærlængde L _c	13 mm
Udhængslængde L ₁ inkl. fristilling	21 mm
Tolerance, nom. Ø	d11
Tilspænding f _z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,08 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding f _z til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,06 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,35 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	57 mm

Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skær-Ø D_c	6 mm
Fristilling-Ø D_1	5,8 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	WR
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	ja
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	400 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	320 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	260 m/min	N
Cu	egnet	150 m/min	N
CuZn	egnet	180 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
Luft	betinget egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

