



High-performance-fræser 7792VX, med gevind, Ø D / antal skær Z: 35/3Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Beskrivelse:

Vendeskersplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskersplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Teknisk beskrivelse

Holdegevind M	M16
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	43 mm
Vendeplatteskrue	229908 (T15; 3,1 Nm)
Skær-Ø D_c	35 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
passende vendeskersplatter	XD.. 1205
Vendeplattestørrelse	12
Ø D_3	14 mm
Antal skær Z	3
Indvendig køling	ja
Rampinglængde L for α_{maks}	13,3 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,29 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229908
--------------	--------