


Garant**Finjusteringshoved ER, Tilslutning: ER40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Med integreret konus. **Enkel integration med ER-spændetangspatron.**
Tilspændingsnøjagtighed 0,002 mm i Ø.

Anvendelse:

Fortrinsvis med vendeplatte nr. 237695 - 237698.

Bemærk:

Pas på skærorientering $\pm 20^\circ$ ved uddrejningscyklus. Vendeplatteholder med adapter (nr. 237531; nr. 237534) til udvidelse til Ø-området 84,9 – 105,1 mm.
Vendeplatteholder med adapter (nr. 237532; nr. 237534) til udvidelse til Ø-området 104,9 – 134,1 mm.

Teknisk beskrivelse

Tilslutning	ER40
Nyttelængde L ₁	85 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3
Vendeplatteskrue	237606 str. 2
Spindelområde Ø	66,9 - 87,1 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

