

**Justerbar forsænker, Weldon-skaft, Skaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216635 16
GTIN	4045197778970
Artikelklasse	220

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet af sejhærdet værktøjsstål. Dybdegraveret skala. To fritlagte vendeplatteskærkanter.

**Anvendelse:**

Til forlæns og baglæns afgratning, affasning og undersænkning.  
Velegnet til skrå dykning.

**Kan indstilles trinløst til vinkler på 0° - 90°.**

**Bemærk:**

**Brug forindstillingsapparat til nøjagtig indstilling af gradtal.**

**Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde L <sub>1</sub>	37 mm
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
passende vendeskærsplatter	SP.T09T3..
Vendeplatteskruesæt	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Spændeskruer til indstillingselement	219887
Indstillingselement	219885
Sænke-Ø D	16 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	86 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsområde, rejfevinkel	0-90 grader
Produkttype	Forsænker

---

## Tilbehør

Indstillingselement	219885
Klemmeskrue	219887
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219841