

**Justerbar forsænker, Weldon-skaft, Skaft-Ø D_s h6: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216635 20
GTIN	4045197778987
Artikelklasse	220

Beskrivelse**Udførelse:**

Fremstillet af sejhærdet værktøjsstål. Dybdegraveret skala. To fritlagte vendeplatteskerkanter.

Anvendelse:

Til forlæns og baglæns afgratning, affasning og undersænkning.
Velegnet til skrå dykning.

Kan indstilles trinløst til vinkler på 0° - 90°.

Bemærk:

Brug forindstillingsapparat til nøjagtig indstilling af gradtal.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	SP.T1204..
Udhængslængde L ₁	44 mm
Antal skær Z	1
Skaft-Ø D _s h6	20 mm
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Spændeskruer til indstillingselement	219888
Indstillingselement	219886
Sænke-Ø D	20 mm
Samlet længde L _{i alt}	98 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsområde, rejfevinkel	0-90 grader
Produkttype	Forsænker

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219848
Indstillingselement	219886
Klemmeskrue	219888