

**Justerbar forsænker, Weldon-skaft, Skaft-Ø D<sub>s</sub> h6: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216635 25
GTIN	4045197778994
Artikelklasse	220

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fremstillet af sejhærdet værktøjsstål. Dybdegraveret skala. To fritlagte vendeplatteskærkanter.

**Anvendelse:**

Til forlæns og baglæns afgratning, affasning og undersænkning.  
Velegnet til skrå dykning.

**Kan indstilles trinløst til vinkler på 0° - 90°.**

**Bemærk:**

**Brug forindstillingsapparat til nøjagtig indstilling af gradtal.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	1
passende vendeskærsplatter	SP.T1204..
Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Skaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	49 mm
Spændeskruer til indstillingselement	219888
Indstillingselement	219886
Sænke-Ø D	25 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	105 mm

Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsområde, rejfevinkel	0-90 grader
Produkttype	Forsænker

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219848
Indstillingselement	219886
Klemmeskrue	219888