

Garant**CNMG 09T308, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Spånbryder	SS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Primær anvendelse	P

Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning