

Garant**CNMG 09T308, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 09T308 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Spånbryder	SM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning