

Garant**CNMG 120412, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250160 HB7010-1
GTIN	4045197779618
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120412 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Spånryder	SM

Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning