

**Garant****CNMG 160608, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 160608 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 8 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	SM
Type	HB7010-1
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P

Skæredybde $a_p$	0,5 - 8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning