

Garant**CNMG 190624, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250176 HB7010-1
GTIN	4045197779670
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190624 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mm

Tilspænding f: 0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Hjørneradius	2,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Spånbryder	SM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190624
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning