

**Garant****CNMG 190616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 190616 HB7010-1 Type: HB7010-1  
Spånbryder: SG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1,5 - 8 mm
Spånbryder	SG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190616
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning