

Garant**Indskruningskrumpeadapter slank, Gevind M x spænde-Ø D1: M16X10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301397 M16X10
GTIN	4045197767394
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Højvarmefast stål, integreret længdeindstilling af værktøj, ekstra slank udførelse, til HSS og HM.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse i forbindelse med meget høje krav til nøjagtighed og afbalanceringsgrad, f.eks. sammen med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
Længde L	42 mm
Gevind M	M16
Forlænger Ø D ₃	30 mm
Udvendig Ø D	24 mm
Ø D ₂	18 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Maks. tilspændingsmoment	80 Nm
Indvendig køling	ja
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Produkttype	Reduktion

