

Garant**CNMG 190624, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 190624 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 8 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	1,5 - 8 mm
Hjørneradius	2,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o

Spånbryder	SG
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190624
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning