

Garant**DNMG 110404, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110404 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Spånbryder	SS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning