

**Garant****DNMG 110408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Spånryder	SS

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning