

Garant**DNMG 150604, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 150604 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 150604
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning