

Garant**Excenterspændetylle, Ø d H5: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236679 25
GTIN	4045197769107
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

Justeringsområde i $\varnothing \pm 0,5$ mm.

Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) $-0,3 / +0,5$ mm justeringsområde til nominel \varnothing .

Anvendelse:

Værktøj til uddrejning til "fast mål" sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder- \varnothing 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

Bemærk:

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

Teknisk beskrivelse

\varnothing D	40 mm
\varnothing D ₁	44 mm
Samlet længde L _{i alt}	76 mm
Tolerance, udv. \varnothing	H5
\varnothing d	25 mm
L ₁	71 mm
Produkttype	Klembøsning

