

Garant**DNMG 1506 12, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 1506 12 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånryder: SG

Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mmTilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Spånryder	SG

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 1506 12
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning