

**Garant****Excenterspændetylle, Ø d H5: 32mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236679 32     |
| GTIN                | 4045197769114 |
| Artikelklasse       | 21P           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Justeringsområde i  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel  $\varnothing$  .

**Anvendelse:**

Værktøj til uddrejning til "fast mål" sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder- $\varnothing$  25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

**Bemærk:**

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

**Teknisk beskrivelse**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| $\varnothing$ D               | 40 mm       |
| Samlet længde $L_{i,alt}$     | 76 mm       |
| $\varnothing$ d               | 32 mm       |
| $L_1$                         | 71 mm       |
| $\varnothing$ D <sub>1</sub>  | 44 mm       |
| Tolerance, udv. $\varnothing$ | H5          |
| Produkttype                   | Klembøsning |

