

**Garant**
**KNUX 160410R, Type: HB7010-1**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160410R HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Spånbryder: 2,2 mm

 Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Tilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/o

 Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	1 mm
Spånbryder	SM
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	2,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160410R
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning