


Garant**SNMG 190612, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190612 HB7010-1 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7010-1
Spån Bryder: SM
Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Spån bryder	SM
Type	HB7010-1
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig

Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190612
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning