


Garant
SNMG 190616, Type: HB7010-1

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251238 HB7010-1
GTIN	4045197780096
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 190616 HB7010-1 Hjørneradius: 1,6 mm
 Type: HB7010-1
 Spån Bryder: SM
 Skæredybde a_p : 0,5 - 6 mm
 Tilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
Hjørneradius	1,6 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Spånbryder	SM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 190616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning