


Garant**SNMG 120408, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Spånryder	SG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning