

Garant**SNMG 120412, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251326 HB7010-1
GTIN	4045197780119
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Spånbrøder	SG
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning