

Garant**Fastmålsoprømmer, DIN 1835 A, Nominel Ø D: 12,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236677 12,8
GTIN	4045197769152
Artikelklasse	21S

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til opboring af forborede eller støbte huller i nom. Ø sammen med excenterspændetyller nr. 236679.

Til standard-ISO-vendeskærsplatter CC..0602.

Bemærk:

Den Ø, der skal bores op, må ikke være mindre end Ø d_{min} .

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269410 (7IP; 1,0 Nm)
passende vendeskærsplatter	260142 HB725
Min. Ø d_{min}	11,8 mm
Skaft-Ø D_s h6	10 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	105 mm
Udhængslængde L_1	26 mm
Indstillingsområde med excenterspændetylle	12,5 - 13,3 mm
passende excentertylle-størrelse nr. 236679	10
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	12,8
Spidsvinkel	180 grader
Skaftudførelse	DIN 1835 A

Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP