

Garant**SNMG 150616, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251332 HB7010-1
GTIN	4045197780133
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 150616 HB7010-1 Hjørneradius: 1,6 mm
Type: HB7010-1
Spån Bryder: SG
Skæredybde a_p : 1,5 - 9 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,8 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 375 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Primær anvendelse	P
Type	HB7010-1
Spån bryder	SG
Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150616
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning