

Garant**WNMG 080408, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WN.G 080408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Antal skift/skær	6
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning