

Garant**CC.T 060202, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7010-1
Spånryder	SM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning