

Garant**DC.T 11T302, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 HB7010-1
GTIN	4045197780584
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7010-1
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning