

**Garant**
**DC.T 11T304, Type: HB7010-1**


### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260462 HB7010-1
GTIN	4045197780591
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 120 - 440 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Type	HB7010-1
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	SM

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning