

## Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250027 DM/12
GTIN	4251414902442
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DCLNR/L

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 35 mm

### Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	259027 2
Plattestørrelse	12 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	48 mm

Underlægsplade	259033 2
Klo, skrue , O-ring	259036 3
ISO-kode-vendeskærsplatte	DCLNR/L
System	DM
Passende basisenhed	264910 - 264922
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Midterforskydning	27 mm
Samlet længde	35 mm
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

Underlagsplatte	259224
Spændejernsenhed	259505
Skrue til underlagsplatte	259612
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10