

Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Artikelklasse	29D

Beskrivelse

Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DTUNR/L

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø D_{min} : 48 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	35 mm
Passende basisenhed	264910 - 264922
Plattestørrelse	16 mm

Midterforskydning	27 mm
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
ISO-kode-vendeskærsplatte	DTUNR/L
Mindste forborings-Ø D_{min}	48 mm
Underlægsplade	259033 4
Skrue til underlagsplatte	259027 1
Klo, skrue , O-ring	259036 2
System	DM
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Underlagsplatte	259226
Skrue til underlagsplatte	259611
Spændejernsenhed	259503