

Garant**TC.T 110202, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 110202 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 440 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	SM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 440 m/min
Type	HB7010-1
Hjørneradius	0,2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110202
Antal skift/skær	3
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning