

**Garant****VBMT 160408, Type: HB7010-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261154 HB7010-1
GTIN	4045197780782
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VBMT 160408 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmTilspænding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 150 - 500 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Type	HB7010-1
Tilspænding $f$	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning