

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 10×D, System / skaft-Ø: DM/40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264922 DM/40
GTIN	4251414902121
Artikelklasse	29E

Beskrivelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning, skærehoved}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

SisäSORvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belsó kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

System: DM

Samlet længde $L_{i,alt}$: 528 mm

ikke spåntagningsbart område S: 182,9 mm

Anbefalet spændelængde: 160 mm

Montageskrue: 269025 1

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	528 mm
Anbefalet spændelængde	160 mm
Skaft-Ø	40 mm
ikke spåntagningsbart område S	182,9 mm
System	DM

Montageskrue	269025 1
Indv. drejedybde op til	10xD
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2