

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 14×D, System / skaft-Ø: QC/32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264908 QC/32
GTIN	4251414902398
Artikelklasse	29E

Beskrivelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.
Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning}$, skærehoved

Profundidad de giro interior hasta: 14×D

Boring depth up to: 14×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 14×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 14×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 14×D

Profondità interna fino a: 14×D

System: QC

Samlet længde $L_{i,alt}$: 556 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 6 mm

ikke spåntagningsbart område S: 167,6 mm

Anbefalet spændelængde: 128 mm

Montageskrue: 269025 2

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø	32 mm
ikke spåntagningsbart område S	167,6 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	556 mm
Midterforskydning H, basisenhed	6 mm

Anbefalet spændelængde	128 mm
System	QC
Montageskrue	269025 2
Indv. drejedybde op til	14×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2