

Garant**VC.T 110304, Type: HB7010-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HB7010-1
GTIN	4045197780836
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7010-1 Type: HB7010-1

Spånbryder: SS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 500 m/min
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o

Type	HB7010-1
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning