

## Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 10×D, System / skaft-Ø: DM/60



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	264922 DM/60
GTIN	4251414902220
Artikelklasse	29E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/4-18 NPT.

#### Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

#### Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!

$D_{min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning, skærehoved}$

Profundidad de giro interior hasta: 10×D

Boring depth up to: 10×D

SisäSORvaussyvyys enint.: 10×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 10×D

Belsó kiesztergálási mélység max.: 10×D

Profondità interna fino a: 10×D

System: DM

Samlet længde  $L_{i \text{ alt}}$ : 808 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 10 mm

ikke spåntagningsbart område S: 254 mm

Anbefalet spændelængde: 240 mm

Montageskrue: 269025 1

### Teknisk beskrivelse

ikke spåntagningsbart område S	254 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	808 mm
Skaft-Ø	60 mm
Midterforskydning H, basisenhed	10 mm
System	DM

Anbefalet spændelængde	240 mm
Montageskrue	269025 1
Indv. drejedybde op til	10×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja

---

## Tilbehør

Klinge til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500