

## Skærehoved, Højre, System / plattestørrelse: DM/08



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Artikelklasse	29D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Udskiftelige skærehoveder til **vibrationsdæmpende basisenheder**.

#### Anvendelse:

Vibrationsdæmpende virkning op til et udhæng på maks. **10xD**.

Indvendig køling: ja

System: DM

ISO-kode-vendeskærsplatte: DWLNR/L 08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Passende basisenhed: 264910 - 264922

Mindste forborings-Ø  $D_{min}$ : 48 mm

Midterforskydning: 27 mm

Samlet længde: 35 mm

### Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
ISO-kode-vendeskærsplatte	DWLNR/L 08
Plattestørrelse	8 mm

Samlet længde	35 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	48 mm
System	DM
Klo, skrue , O-ring	259036 5
Underlægsplade	259033 6
Midterforskydning	27 mm
Skrue til underlagsplade	259027 4
Passende basisenhed	264910 - 264922
Serie	Skærehoved
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja

## Tilbehør

Underlagsplade	259228
Skrue til underlagsplade	259614
Spændejernsenhed	259507
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cN·m	659906 500
Bit til Torx®, skaft E 6,3 Torx®-profil TX10	674248 TX10