

Garant**Skruestik til boremaskine, Kæbebredde A: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	365035 150
GTIN	4045197771001
Artikelklasse	31S

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Stabil konstruktion med kraftigt spindel.**
- **Hærdede og slebne bakker.**
- **Præcis opspænding takket være fladbaneføringen.**
- **Én bakke med horisontal- og vertikalprisme til runde emner og én bakke i glat udførelse.**
- **Ved opspænding af flade emner er begge bakker forskudt.**
- **Patentanmeldt integreret excentrisk hurtigspændeanordning, der giver et sikkert greb om boremaskinehovedet.**
- **Den hurtige fastspænding i området omkring rillerne gør det muligt at bearbejde det fastspændte emne fleksibelt og effektivt i enhver position på hele boremaskinens bord uden at skulle spænde det fast igen.**

Anvendelse:

Til hurtig opspænding af emner på boremaskiner.

Materiale:

Element og bevægelige bakker i specialstøbegods.

Nøjagtighed:

Inden for **0,10** mm.

Teknisk beskrivelse

Spændenoter, bredde	19 mm
Basisenhedslængde a	400 mm

Vægt	23,8 kg
Spændeområde b	209 mm
Samlet højde c	90 mm
Farvekode til passende tilbehør	BM-skruestik, grå
Spændenoter, afstand	189 mm
Kæbebredde A	150 mm
Kæbehøjde C	40 mm
Maks. samlet længde L ₄	652 mm
Basisenhedsbredde B	226 mm
Produkttype	Skruestik til boremaskine

Tilbehør

Føringsskinne til nr. 365023	365025
Reservebakker, par (2 stk.) til hurtigspændeskruestik og skruestik til boremaskiner Til type 150	365036 150
Anslag Type 2	365028 2
Reservespindel til håndskruestik til boremaskiner Til type 150	365037 150