

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Samlet længde L	170 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 3232P16
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 11
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Underlægsplade	259031 35
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Klo, skrue, fjeder	259035 6
Skaftstørrelse	32 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Skrue til underlagsplatte Type 11	259025 11
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600