

Garant**Arbejdsdrejestol, kunstlæder, med glidere og fodring, høj****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965036
GTIN	4045197772657
Artikelklasse	91Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk arbejdsdrejestol med synkronteknik. Den bløde kunstlæderoverflade er plejevenlig og vaskbar. Med orange forskudt dobbeltsøm. Femarmet aluminiumfodkryds.

Sæde (bredde×dybde): 470×450 mm.

Ryglænsenhøjde: 600 mm.

Ryglænsindstillingsområde: 60 mm.

Sædedybdeindstillingsområde: 40 mm.

Bæreevne: 120 mm.

Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.

Udførelse reklametekst:

- **Ergonomisk, funktionelt design.**
- **Lordose-understøttelse.**
- **Synkronteknik.**
- **Frirum til bevægelse af armene takket være højt og smalt ryglæn.**
- **Femarmet aluminiumsfodkryds.**

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivelse

Permanentkontakt, rygindstilling	ja
Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Norm	DIN 68877
Bæreevne	120 kg
Synkronmekanik	ja
Ryglænsindstillingsområde	60 mm
Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
Materiale, sædeflade	Kunslæder
Materiale, fodkryds	Aluminium, mat pulverlakeret
Siddebredde	470 mm
Siddedybde	450 mm
Ryglænsenhøjde	600 mm
Understel, udførelse	Femarmet fod
Lændestøtte	ja
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Sædedybdeindstillingsområde	40 mm
Hjul, udførelse	lastafhængigt bremsede bløde glidere til hårde gulve
Farve, sædemateriale	sort
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Udførelse	høj siddehøjde
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	640 - 890 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol

Tilbehør

Fødder(1 sæt = 5 stk.)	962518
------------------------	--------

Multifunktionsarm-læn, par til GARANT arbejdsdrejestol
Type

965047