

Garant
HM-torusfræser, DLC, Ø e8 DC / R1: 12/1,5mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	206071 12/1,5
GTIN	4045197766489
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:

Med **DLC-belægning sp^2** af nyeste generation.

Med **dobbeltlebet sidefrigangsvinkel, endeskærradier.**

Høj stabilitet takket være **forstærket kerne.**

Tolerance: **$R_1 = \pm 0,01$ mm.**

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	12 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	75 mm
Fristilling-Ø D_1	11 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i aluminium, med korte spåner	0,079 mm
Samlet længde L	120 mm
Skærradius R_1	1,5 mm
Skæft-Ø D_s	12 mm
Tilspænding f_z til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,07 mm
Skær-Ø D_c	12 mm
Antal tænder Z	2
Skæft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grader

Belægning	DLC
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu	egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	160 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	120 m/min	N
PMMA akryl	egnet	150 m/min	N
PE-HD	egnet	100 m/min	N
PA 66	egnet	120 m/min	N
PEEK	egnet	100 m/min	N
PF 31	egnet	90 m/min	N
PVDF GF20	egnet	110 m/min	N
POM GF25	egnet	100 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	90 m/min	N
PEEK GF30	egnet	90 m/min	N
PTFE CF25	egnet	100 m/min	N
Cu	egnet	100 m/min	N

CuZn	egnet	120 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB