



## Hvirvelringskrue SEB, Gevind-Ø: M16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086467 M16
GTIN	2050001857637
Artikelklasse	08Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rød-lakerede.

#### Bemærk:

**SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.**

**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

Bæreevne WLL SF 5:1: 1,4 t

Bæreevne WLL SF 4:1: 1,8 t

Gevindlængde L: 27 mm

Boringsafstand x: 35 mm

Indvendig Ø, ring A: 38 mm

Udvendig Ø, ring B: 45 mm

### Teknisk beskrivelse

Krave-Ø, støtte C	88 mm
Indvendig Ø, ring A	38 mm
Mål D	80 mm

Udførelse	drejelig
Bæreevne	1,6 t
Udvendig Ø, ring B	45 mm
Boringsafstand x	35 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	1,4 t
Bæreevne WLL SF 4:1	1,8 t
Gvindlængde L	27 mm
Produkttype	Ringskrue