



Hvirvelringskrue SEB, Gevind-Ø: M20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086467 M20
GTIN	2050001857767
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftige hvirvelringskruer, der kan drejes 360°, rødlakerede.

Bemærk:

SF 5:1 = Sikkerhedsfaktor 5.

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.

Bæreevne WLL SF 5:1: 2 t

Bæreevne WLL SF 4:1: 2,7 t

Gevindlængde L: 30 mm

Boringsafstand x: 35 mm

Indvendig Ø, ring A: 38 mm

Udvendig Ø, ring B: 45 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø, ring B	45 mm
Bæreevne	2,5 t
Indvendig Ø, ring A	38 mm

Mål D	80 mm
Udførelse	drejelig
Krave-Ø, støtte C	88 mm
Boringsafstand x	35 mm
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S	8 mm
Bæreevne WLL SF 5:1	2 t
Bæreevne WLL SF 4:1	2,7 t
Gvindlængde L	30 mm
Produkttype	Ringskrue